

STARCKE®**Disco di carta abrasiva (A) Foro 8x, Ø 125 mm, Grana: 240****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	567745 240
GTIN	4002748776946
Classe articolo	56Z

Descrizione**Esecuzione:**

Carta abrasiva Starcke 540 FK (carta F, grana da 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grana 240 – 800, con rivestimento di stearato) con **elevata resistenza e bassa dispersione**.

Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone **(A)**.

Il **dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo** per un cambio rapido.

Con 8 fori per Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 con aspirazione.

Uso:

Impiego universale per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno, materie plastiche.

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n. art. 567885 / 567990. Velocità periferica max. **40m/s**.

Descrizione tecnica

Grana	240
Ø Disco	125 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Numero di fori di aspirazione	8
Macchina di propulsione	Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in PU Ø Esterno 123 mm	567990 123
-----------------------------------	------------