

STARCKE®**Disco abrasivo (A), Ø 150 mm, Grana: 60**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 567725 60 |
| GTIN | 4002748776540 |
| Classe articolo | 56Z |

Descrizione

Esecuzione:

Carta abrasiva Starcke 540 FK (carta F, grana da 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grana 240 – 400, con rivestimento di stearato) con **elevata resistenza e bassa dispersione**. Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone **(A)**.

Il **dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo** ed è autoadesivo in abbinamento al **platorello con chiusura a strappo** n. art. **567760**. Per sostituire rapidamente il disco.

Uso:

Su **smerigliatrici angolari** o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione **40 m/s**. **Impiego universale** per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno, materie plastiche.

Nota:

Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902 – 566950. Per la mini-levigatrice con Ø 50 mm e Ø 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

Descrizione tecnica

| | |
|-------|----|
| Grana | 60 |
|-------|----|

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ø Disco | 150 mm |
| Denominazione originale prodotto | 540 FK |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 150 mm |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari |
| Velocità periferica massima | 40 m/s |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatta | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Vernice | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Blocchetto manuale chiusura a strappo Per dischi di Ø 150 mm | 567857 150 |
| Platorello con chiusura a strappo,M14 Ø Esterno 150 mm | 567760 150 |
| Piattello per lucidatura con chiusura a strappo,M14 Ø Esterno 150 mm | 567762 150 |