



## Scatola dinamometrica per mandrino a tre griffe, Intervallo di misurazione: 0-75kN



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479115 0-75
GTIN	2050001858832
Classe articolo	47F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cella di carico idraulica con manometro integrato per la misurazione della forza statica e quasi-statica.

Corpo e pistone in acciaio legato, manometro in ottone estruso con lancetta rattrapante. Protezione contro la penetrazione di corpi esterni e di acqua nebulizzata (IP43).

#### Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme si assicura una garanzia di tenuta di 5 anni.

#### Uso:

Nella costruzione di macchine utensili.

Particolarmente indicati per l'**impiego nei mandrini a tre griffe**.

#### Fornitura:

Incluso display, certificato di collaudo e valigetta per il trasporto.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	2 kN
Ø Rilevatore di forza	90 mm

Intervallo di misurazione	0 - 75 kN
Altezza rilevatore di forza	57 mm
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Errore max.	±1,6 del valore finale del campo di misura (±2,5 con lancetta rattrapante) %
Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Scatola dinamometrica