

**Scatola dinamometrica forma ribassata, Intervallo di misurazione: 0-1,2kN****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479110 0-1,2
GTIN	2050001858818
Classe articolo	47F

**Descrizione****Esecuzione:**

Cella di carico idraulica con manometro integrato per la misurazione della forza statica e quasi-statica.

Corpo e pistone in acciaio legato, manometro in ottone estruso con lancetta rattrapante. Protezione contro la penetrazione di corpi esterni e di acqua nebulizzata (IP43).

**Vantaggi:**

In caso di utilizzo conforme si assicura una garanzia di tenuta di 5 anni.

**Funzione:**

IP43: protezione contro l'acqua nebulizzata fino a un'inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

**Uso:**

Nella costruzione di macchine utensili.

Particolarmente indicati per **misurazioni su morse**.

**Fornitura:**

Incluso display, certificato di collaudo e valigetta per il trasporto.

**Descrizione tecnica**

Altezza rilevatore di forza	38 mm
Risoluzione	0,05 kN
Intervallo di misurazione	0 - 1,2 kN
Ø Rilevatore di forza	90 mm
Superficie del pistone	10 cm <sup>2</sup>
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Errore max.	±1,6 del valore finale del campo di misura (±2,5 con lancetta rattrapante) %
Ø Pistone	50 mm
Grado di protezione IP	IP 43
Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Scatola dinamometrica