



Misuratore di forza a molla Macro Line Newton, Campo massimo di pesatura: 200N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479422 200
GTIN	7612348801961
Classe articolo	47F

Descrizione

Esecuzione:

Bilance con elevata precisione, $\pm 0,3$ % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità.

Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 – solo in verticale).

Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.

Con ago di trascinamento e impugnatura.

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.

Descrizione tecnica

Campo massimo di pesatura	200 N
Sollevamento carico	Gancio
Lunghezza scala	140 mm

Risoluzione	2 N
Taratura	K1
Tipo di prodotto	Dinamometro a molla

Servizi

Rapporto di taratura Dinamometro a molla Modello F	027730 F
--	----------

Accessori

Lancetta rattrapante Modello MACRO	479429 MACRO
Set pressometrico Modello MACRO	479421 MACRO