



## Dinamometro a molla Medio Line, Campo massimo di pesatura: 300g



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479415 300
GTIN	2050001051677
Classe articolo	47F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Bilance con elevata precisione,  $\pm 0,3$  % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità. Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 – solo in verticale). Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.

**Fornitura:**

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

**Accessori speciali:**

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.

### Descrizione tecnica

Lunghezza scala	100 mm
Risoluzione	2 g
Campo massimo di pesatura	300 g
Sollevamento carico	Morsetto

Taratura	K1
Tipo di prodotto	Dinamometro a molla

### Servizi

Rapporto di taratura Dinamometro a molla Modello F	027730 F
--	----------

### Accessori

Gancio e clipper Micro / Medio	479428
Lancetta rattrapante Modello MEDIO	479429 MEDIO
Set pressometrico Modello MEDIO	479421 MEDIO