


3M**Set di 24 spugne abrasive extra morbido, 125×98×13 mm, Grana: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557530 100
GTIN	4046719251773
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Spugna abrasiva con strato intermedio **extra morbido**. Si adatta perfettamente a tutti i profili.
2 lati rivestiti.

Carburo di silicio (SiC)

Vantaggi:

- **Elastiche, senza pieghe o increspature.**
- **Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.**
- **Tendenza all'intasamento minima, lavabili.**

Uso:

Per **levigare superfici non piane e profilate** in modo preciso, senza modificarne la geometria. Rettifica di metallo, legno e materie plastiche prima dell'applicazione del colore, levigatura intermedia di vernice.

Descrizione tecnica

Grana	100
Grado di finezza	fine
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Larghezza	98 mm

Altezza	13 mm
Lunghezza	125 mm
Attributo del nome del prodotto	125×98×13 mm
Numero di superfici rivestite	2
Numero di spugne, pad	24
Tipo di prodotto	Spugna abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		