

**STARCKE®****Set di 50 fogli carta abrasiva non forati, Grana: 80****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 557571 80     |
| GTIN            | 4002748356223 |
| Classe articolo | 56Z           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Carta B o C flessibile al lattice ricoperta di corindone (542B7 / 542C7). **Lato posteriore con chiusura a strappo** per sostituzione del foglio rapida e maggiore resistenza.

**Vantaggi:**

Levigatura di legno e vernice

- **Eccellente adesione della grana – lunga durata, nessun danneggiamento delle superfici per rottura precoce della grana.**
- **Gli additivi antipolvere impediscono l'adesione della polvere prodotta.**
- **Corindone di alta qualità per il massimo potere abrasivo fino alla fine.**

**Uso:**

Per l'uso manuale con blocchetto abrasivo manuale n. art. 557550 Dim. 140.

Levigatura di primer, stucco, vernici di copertura; nonché sbavatura e irruvidimento di componenti in plastica e lavorazione generale del legno.

**Descrizione tecnica**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Grana            | 80                                    |
| Grado di finezza | grosso                                |
| Larghezza        | 67 mm                                 |
| Lunghezza        | 140 mm                                |
| Tipo di prodotto | Carta abrasiva con chiusura a strappo |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| CuZn                             | limitatamente adatto |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Vernice                          | idoneo               |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | limitatamente adatto |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

## Accessori

Blocchetto abrasivo manuale combinatoduro / morbido  
Lunghezza 140 mm

557555 140

Blocchetto abrasivo manuale ergonomico Lunghezza 140  
mm

557550 140