



Dinamometro a molla Macro Line, Campo massimo di pesatura: 20kg



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479420 20
GTIN	7612348800209
Classe articolo	47F

Descrizione

Esecuzione:

Bilance con elevata precisione, $\pm 0,3$ % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità.

Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 – solo in verticale).

Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.

Con ago di trascinamento e impugnatura.

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.

Descrizione tecnica

Risoluzione	200 g
Sollevamento carico	Gancio
Lunghezza scala	140 mm
Campo massimo di pesatura	20 kg

Taratura	K1
Tipo di prodotto	Dinamometro a molla

Servizi

Rapporto di taratura Dinamometro a molla Modello F	027730 F
--	----------

Accessori

Lancetta rattrapante Modello MACRO	479429 MACRO
Set pressometrico Modello MACRO	479421 MACRO