Set di 24 spugne abrasive duro, 100×68×26 mm, Grana: 100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	557540 100
GTIN	4046719251728
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:
Spugna abrasiva in esecuzione **dura** con bordi altamente resistenti. **Rivestita su 4 lati** con corindone (A).
Vantaggi:
· **Elastiche, senza pieghe o increspature.**
· **Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.**
· **Tendenza all'intasamento minima, lavabili.**
Uso:
Per la sbavatura e la lavorazione in piano di legno, metallo e vernici.

Descrizione tecnica

Grana	100
Grado di finezza	fine
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Larghezza	68 mm
Altezza	26 mm
Lunghezza	100 mm
Attributo del nome del prodotto	100×68×26 mm

Numero di superfici rivestite	4
Numero di spugne, pad	24
Tipo di prodotto	Spugna abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		