




Dinamometro a molla Medio Line, Campo massimo di pesatura: 2500g



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479415 2500
GTIN	2050001051707
Classe articolo	47F

Descrizione

Esecuzione:

Bilance con elevata precisione, $\pm 0,3$ % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità. Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 – solo in verticale). Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.

Descrizione tecnica

Lunghezza scala	100 mm
Risoluzione	20 g
Sollevamento carico	Gancio
Campo massimo di pesatura	2500 g

Taratura	K1
Tipo di prodotto	Dinamometro a molla

Servizi

Rapporto di taratura Dinamometro a molla Modello F	027730 F
--	----------

Accessori

Gancio e clipper Micro / Medio	479428
Set pressometrico Modello MEDIO	479421 MEDIO
Lancetta rattrapante Modello MEDIO	479429 MEDIO