

**3M****Set di 20 soft pad tenero, 140×115×5 mm, Grana: 60**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 557545 60     |
| GTIN            | 4046719201662 |
| Classe articolo | 53M           |

## Descrizione

### Esecuzione:

**Soft pad** con struttura in gommapiuma **con distribuzione della pressione**. Rivestito con corindone (A).

1 lati rivestiti.

### Vantaggi:

- **Elastiche, senza pieghe o increspature.**
- **Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.**
- **Tendenza all'intasamento minima, lavabili.**

### Uso:

**Rettifica di precisione di contorni, bordi e nei punti di difficile accesso**, ad es. preparazione prima della verniciatura, pulizia. Per rettifica a umido e a secco.

## Descrizione tecnica

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Grana                    | 60                    |
| Grado di finezza         | medio                 |
| Materiale abrasivo       | Corindone normale (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A                     |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Larghezza                       | 115 mm          |
| Altezza                         | 5 mm            |
| Lunghezza                       | 140 mm          |
| Attributo del nome del prodotto | 140×115×5 mm    |
| Numero di spugne, pad           | 20              |
| Tipo di prodotto                | Spugna abrasiva |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | idoneo               |                |            |
| Ti                               | idoneo               |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Pietra                           | limitatamente adatto |                |            |
| Vernice                          | idoneo               |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | idoneo               |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |