

**STARCKE®****Carta abrasiva (SiC) impermeabile Matador, 230×280 mm, Grana: 800****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 557500 800    |
| GTIN            | 4002748325489 |
| Classe articolo | 56Z           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Carta in lattice, robusta e flessibile con rivestimento uniforme di **carburo di silicio (SiC)**. Elevato potere abrasivo e lunga durata.

**Dim. foglio 230×280 mm.**

**Uso:**

Impiegata principalmente per la levigatura a mano, nelle officine di riparazione e di verniciatura, per la satinatura di superfici laccate o spatolate.

**Descrizione tecnica**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Grado di finezza                 | per lucidatura     |
| Grana                            | 800                |
| Denominazione originale prodotto | 911 A              |
| Serie                            | Matador            |
| Materiale abrasivo               | Carburo di silicio |
| Sigla materiale abrasivo         | SiC                |
| Larghezza foglio abrasivo        | 280 mm             |
| Lunghezza foglio abrasivo        | 230 mm             |
| Attributo del nome del prodotto  | 230×280 mm         |

Tipo di prodotto

Carta abrasiva

**Dati utente**

|                                  | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 67 HRC                 | idoneo               |                      |                   |
| INOX                             | idoneo               |                      |                   |
| Ti                               | idoneo               |                      |                   |
| GG(G)                            | idoneo               |                      |                   |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                      |                   |
| Pietra                           | limitatamente adatto |                      |                   |
| Vernice                          | idoneo               |                      |                   |
| Uni                              | limitatamente adatto |                      |                   |
| a umido max.                     | idoneo               |                      |                   |
| a secco                          | limitatamente adatto |                      |                   |

**Accessori**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Supporto in acciaio                | 556950 |
| Supporto manuale per tela abrasiva | 557600 |