

**Garant**
**Barra alesatrice HMI, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	E12M SDQCR/L07
Lunghezza complessiva L	150 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	8,5 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	16 mm
Misura inserto	7 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11,6 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500