

**Garant****Barra alesatrice HMI, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Altezza di serraggio $L_2$	18,9 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Spostamento centrale $L_3$	12,5 mm
Misura inserto	11 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Set di viti per inserti	269028 8
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza complessiva L	250 mm
Codice ISO portautensile	E20S SDQCR/L11
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500