

Garant
Barra alesatrice HMI, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 08/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260320 08/07
GTIN	4045197877734
Classe articolo	21T

Descrizione

Barra alesatrice HMI 08/07 mmØ codolo D_s : 8 mm

Codice ISO portautensile: E08K SDQCR/L07

Angolo di regolazione κ : 107,5 grado

Inserto adatto: DC.. 0702..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 12 mm

Spostamento centrale L_3 : 7 mm

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	7,6 mm
Spostamento centrale L_3	7 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	E08K SDQCR/L07
Misura inserto	7 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	8 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD

Materiale da taglio	HM
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Set di viti per inserti 10 pezzi	269413
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8