

**Garant**
**Barra alesatrice HMI, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 7
Altezza di serraggio $L_2$	9,6 mm
Codice ISO portautensile	E10K SDQCR/L07
Lunghezza complessiva L	125 mm
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	13 mm
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500