

Garant**Barra alesatrice HMI, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	8,5 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Altezza di serraggio L_2	11,6 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Codice ISO portautensile	E12M SDQCR/L07
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500