

Garant**Barra alesatrice HMI, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	250 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	E20S SDQCR/L11
Misura inserto	11 mm
Altezza di serraggio L ₂	18,9 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Spostamento centrale L ₃	12,5 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500