

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A10K SDQCR/L07
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	14 mm
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Sporgenza totale $L_1$	30 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500