

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	22 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Altezza di serraggio L_2	14 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	180 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A16Q SDQCR/L07
Sporgenza totale L_1	48 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500