

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Codice ISO portautensile	A25R SDQCR/L11
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Sporgenza totale $L_1$	75 mm
Altezza di serraggio $L_2$	24 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	32,5 mm
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500