

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/11mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	44 mm
Sottopiacchetta	269005 3
Spostamento centrale L_3	22 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	A32S SDQCR/L11
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Sporgenza totale L_1	96 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500