

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Set di viti per inserti	269028 2
Sottopiacchetta	269005 3
Sporgenza totale L_1	120 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	49 mm
Altezza di serraggio L_2	39 mm
Spostamento centrale L_3	27 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Codice ISO portautensile	A40T SDQCR/L11
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500