

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260341 16/07 |
| GTIN | 4045197877888 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Misura inserto | 7 mm |
| Codice ISO portautensile | A16Q SDQCR/L07 |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 22 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 11 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 7 |
| Angolo di regolazione κ | 107,5 grado |
| Altezza di serraggio L_2 | 14 mm |
| Sporgenza totale L_1 | 48 mm |
| Inserto adatto | DC.. 0702.. |
| Ø Codolo D_s | 16 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 3×D |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500