

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	60 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A20R SDQCR/L11
Spostamento centrale L_3	13 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Altezza di serraggio L_2	18 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	26 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500