

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	17 mm
Sporgenza totale L_1	75 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A25R SDQCR/L11
Altezza di serraggio L_2	24 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	32,5 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500