

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/11mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A40T SDQCR/L11
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Spostamento centrale $L_3$	27 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	49 mm
Sottoplacchetta	269005 3
Sporgenza totale $L_1$	120 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Altezza di serraggio $L_2$	39 mm
Lunghezza complessiva $L$	300 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	11 mm
Ø Codolo $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500