

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	180 mm
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Misura inserto	7 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	21 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDXCR/L07
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Profondità utile T	4,3 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500