

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A20R SDXCR/L11
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm
Altezza di serraggio $L_2$	18 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Spostamento centrale $L_3$	13 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Profondità utile T	10 mm
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500