

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A25R SDXCR/L11
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Spostamento centrale L_3	17 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	31,5 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L_1	50 mm
Profondità utile T	10 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500