

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	17 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina $L_1$	25 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva $L$	140 mm
Codice ISO portautensile	A12L SDXCR/L07
Altezza di serraggio $L_2$	11 mm
Profondità utile $T$	4,3 mm
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500