

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 0702..
Spostamento centrale L_3	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A16Q SDXCR/L07
Lunghezza della testina L_1	33 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Misura inserto	7 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	21 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Profondità utile T	4,3 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500