

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Lunghezza complessiva L	200 mm
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	31,5 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza della testina L ₁	50 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	A25R SDXCR/L11
Profondità utile T	10 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500