

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Lunghezza della testina $L_1$	20,5 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Codice ISO portautensile	A20R SVUBR/L11
Spostamento centrale $L_3$	13 mm
Altezza di serraggio $L_2$	18 mm
Misura inserto	11 mm
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500