

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15,5 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	21 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina $L_1$	16,5 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SVUBR/L11
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Inserto adatto	VB.. 1103..
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500