

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/16mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 2
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	40 mm
Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Sottopiacchetta	269005 8
Codice ISO portautensile	A32S SVUBR/L16
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Altezza di serraggio $L_2$	31 mm
Misura inserto	16 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Lunghezza complessiva L	250 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza della testina $L_1$	33,5 mm
Ø Codolo $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500