

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Angolo di regolazione κ	93 grado
Sottopiacchetta	269005 8
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	16 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	49 mm
Altezza di serraggio L ₂	39 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Codice ISO portautensile	A40T SVUBR/L16
Ø Codolo D _s	40 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500