

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza complessiva L	100 mm
Codice ISO portautensile	SSBCR/L 1616H09
Dimensione codolo	16 mm
Sottoplacchetta	269005 12
Ampiezza funzionale L ₄	13 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Sottoplacchetta Modello 12	269005 12
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500