

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260705 20/12
GTIN	4045197878151
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 20
Ampiezza funzionale L ₄	17 mm
Codice ISO portautensile	SSBCR/L 2020K12
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Inserto adatto	SC.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Sottoplacchetta	269005 9
Dimensione codolo	20 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Sottopiacchetta Modello 9	269005 9
Vite per sottopiacchetta Modello 5	269013 5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500