

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	SC.. 1204..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	269005 9
Dimensione codolo	25 mm
Set di viti per inserti	269028 20
Codice ISO portautensile	SSBCR/L 2525M12
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	22 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Sottoplacchetta Modello 9	269005 9
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500