

Garant
**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
08/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260300 08/07
GTIN	4045197878229
Classe articolo	21T

Descrizione

Portainseriti con bloccaggio a vite 08/07 mm Codice ISO portautensile: SDNCN 0808D07

Inserto adatto: DC.. 0702..

Ampiezza funzionale L₄ portainseriti neutri: 4 mm

Sporgenza totale L₁ portainseriti neutri: 7,5 mm

Lunghezza complessiva L portainseriti neutri: 60 mm

Set di viti per inserti: 269028 22

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 22
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	7,5 mm
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	4 mm
Misura inserto	7 mm
Dimensione codolo	8 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	60 mm
Codice ISO portautensile	SDNCN 0808D07
Inserto adatto	DC.. 0702..
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	neutro

Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	62,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Set di viti per inserti 10 pezzi	269440
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15