

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
10/07mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260300 10/07 |
| GTIN | 4045197878236 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------------------------------|
| Inserto adatto | DC.. 0702.. |
| Misura inserto | 7 mm |
| Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri | 9,5 mm |
| Dimensione codolo | 10 mm |
| Lunghezza complessiva L portainseriti neutri | 70 mm |
| Codice ISO portautensile | SDNCN 1010E07 |
| Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri | 5 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 22 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo di impiego | neutro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 62,5 grado |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500