Portainserti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁ portainserti neutri	11 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Codice ISO portautensile	SDNCN 1212F07
Misura inserto	7 mm
Dimensione codolo	12 mm
Ampiezza funzionale L ₄ portainserti neutri	6 mm
Inserto adatto	DC 0702
Lunghezza complessiva L portainserti neutri	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	62,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa



Accessori	
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500