

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Sottopiacchetta	269005 3
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	100 mm
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	8 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	16 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Dimensione codolo	16 mm
Codice ISO portautensile	SDNCN 1616H11
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	62,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500