

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/11mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260300 25/11 |
| GTIN | 4045197878274 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------------------------|
| Codice ISO portautensile | SDNCN 2525M11 |
| Sottoplacchetta | 269005 3 |
| Set di viti per inserti | 269028 2 |
| Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri | 12,5 mm |
| Dimensione codolo | 25 mm |
| Inserto adatto | DC.. 11T3.. |
| Lunghezza complessiva L portainseriti neutri | 150 mm |
| Misura inserto | 11 mm |
| Vite per sottoplacchetta | 269013 2 |
| Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri | 25 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | neutro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 62,5 grado |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |

Scheda tecnica

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Tipo di prodotto | Portainseri con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Set di viti per inserti Modello 22 | 269028 22 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Sottoplacchetta Modello 3 | 269005 3 |
| Vite per sottoplacchetta Modello 2 | 269013 2 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |