

**Set di barre alesatrici in acciaio senza LR, destra, Modello: SET06****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Classe articolo	29W

**Descrizione****Esecuzione:**

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

**Fornitura:**

In custodia di plastica.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	S1012K SCLCR06
Codice ISO portautensile	S0810J SCLCR06
Codice ISO portautensile	S1216M SCLCR06
Codice ISO portautensile	S0608H SCLCR06
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	27 mm

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	33 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	42 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	7 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	8 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	11 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	13 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	16 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	4 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	6 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	9 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	6 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	8 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	10 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	12 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500