

STARCKE®**Carta abrasiva (SiC) impermeabile Matador, 230×280 mm, Grana: 1000****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 557500 1000 |
| GTIN | 4002748337703 |
| Classe articolo | 56Z |

Descrizione**Esecuzione:**

Carta in lattice, robusta e flessibile con rivestimento uniforme di **carburo di silicio (SiC)**. Elevato potere abrasivo e lunga durata.

Dim. foglio 230×280 mm.

Uso:

Impiegata principalmente per la levigatura a mano, nelle officine di riparazione e di verniciatura, per la satinatura di superfici laccate o spatolate.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Grado di finezza | per lucidatura |
| Grana | 1000 |
| Denominazione originale prodotto | 911 A |
| Serie | Matador |
| Materiale abrasivo | Carburo di silicio |
| Sigla materiale abrasivo | SiC |
| Larghezza foglio abrasivo | 280 mm |
| Lunghezza foglio abrasivo | 230 mm |
| Attributo del nome del prodotto | 230×280 mm |

Tipo di prodotto

Carta abrasiva

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |
| Vernice | idoneo | | |
| Uni | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |

Accessori

| | |
|------------------------------------|--------|
| Supporto in acciaio | 556950 |
| Supporto manuale per tela abrasiva | 557600 |