



Misuratore di forza a molla Macro Line Newton, Campo massimo di pesatura: 50N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479422 50
GTIN	7612348800490
Classe articolo	47F

Descrizione

Esecuzione:

Bilance con elevata precisione, $\pm 0,3$ % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità.

Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 – solo in verticale).

Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.

Con ago di trascinarsi e impugnatura.

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,5 N
Campo massimo di pesatura	50 N
Lunghezza scala	140 mm

Sollevamento carico	Gancio
Taratura	K1
Tipo di prodotto	Dinamometro a molla

Servizi

Rapporto di taraturaDinamometro a molla Modello F	027730 F
---	----------

Accessori

Lancetta rattrapante Modello MACRO	479429 MACRO
Set pressometrico Modello MACRO	479421 MACRO