



## Fresa ad alto avanzamento MFH micro, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 14/3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per una lavorazione estremamente economica grazie agli avanzamenti elevati. Diminuzione delle vibrazioni attraverso la riduzione della forza di taglio.

### Descrizione tecnica

Angolo rampa $\alpha_{max}$	1,26 grado
Vite inserto	229722 (6IP; 0,6Nm)
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min}$	24 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max}$	9,1 mm
Sporgenza totale $L_1$	20 mm
Ø Tagliente $D_c$	14 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl}$	80 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	0,5 mm
Ø Codolo $D_5$ h6	12 mm
Ø $D_3$	10 mm
Inserto adatto	LPGT 0102..
Passaggio interno per LR	sì

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$ .	26 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	11 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)